

FRANSKMANNEN ANTI LEGIO

Dusjpanel med helautomatisk system for termisk legionellabekjempelse, med mulighet for hygiespyling.



Franskmannen ANTI LEGIO monteres på en løs ramme. Panelet er hengslet og kan åpnes – enkelt vedlikehold.

Beskrivelse

- Termostat blandeventil og selvlukkende dusjventil.
- Lavt vannforbruk – ca. 6 liter pr. minutt.
- Robust panel av anodisert aluminium.
- Løpetid ca. 30 sekunder.
- Termostaten har innebygde tilbakeslagsventiler og temperatursperre på 38 °C.
- Vanntilførsel maks. 5 bar
- Tilslutning fra topp eller skjult

Hygiespyling


Sørger for å få spylt ut alt stillestående vann i røranlegget. Hygiespylingen styres av egen timer eller SD anlegget. For eksempel 1 minutt skylling hver 24. time. Hygiespyling hemmer oppblomstring av legionellabakterier.

Termisk desinfeksjon


Den termiske desinfeksjonen med 70 °C vann styres av egen timer eller av SD-anlegget.

Varenr. 35037L **Franskmannen ANTI LEGIO**, ref. 88804 LEGIO

Mål: 1290 x 230 x 80




Det fleksible dusjsystemet gir mange fordeler




System Franskmannen Anti Legio

Helautomatisk system for termisk legionellabekjempelse, med mulighet for hygiespyling.

NB! De 4 mm impulsledningene står under konstant vanntrykk. Derfor må fordeler og tilbakeslagsventiler monteres lett tilgjengelig i våtrom med sluk. Jmfr. TEK 10



Systemet vist med termisk desinfeksjon



Virkemåte for automatisk system med timer/SD-anlegg

LV (legionellaventilen) er en magnetventil, som når den åpnes, gir alle dusjene en impuls til å renne kontinuerlig. Alle dusjene forbindes til LV via impulsledningen med tilbakeslagsventil.

3-veis ventilen sørger for at vannet til dusjene er 70 °C.

En timer/SD-anlegget styrer åpning og stenging av ventilene.

Timeren settes på 5 minutter pluss den tid det erfaringsmessig tar for at vannet ved siste dusj har 70 °C.

Det anbefales å kontrollere at dusjvannet holder 70 °C ut av dusjhodet.

TERMISK DESINFEKSJON


1. Varmtvannstemperaturen heves til 70 °C
2. Timeren startes – derved åpner LV og alle dusjene begynner å renne kontinuerlig. Samtidig åpner 3-veis ventilen for varmt vann på 70 °C til dusjene.
3. Etter timerens utløpstid, stenger den LV og dusjene slutter å renne. Samtidig omstyres 3-veis ventilen og dusjanlegget går tilbake til normal drift. Den termiske desinfeksjonen er gjennomført.

Fordi den termiske desinfeksjonen må gjennomføres utenfor dusjanleggets åpningstider, er overvåkingssensor for dusjrommet unødvendig.

HYGIENESPYLING


Ved å parallellkoble en ekstra magnetventil (HV), og forsyne denne med en egen timer, kan alle dusjene gjennomspyles med vanlig temperert dusjvann – f.eks. 1 minutt skylling hver 24. time.

Hygiespyling hemmer fremveksten av legionellabakterier.



Shelby Teknikk kan også levere:

HORNE sentralblandere



Horne 20

Horne 25

Horne 32

Horne 40

Horne 50

Sparedusjhoder



Standard dusjhode



Anti-Aerosol Legio



type Antiheng

Såpeskål



Shelby rustfri såpeskål

Nøddusjer



Type 3873
Kombidusj



Type 3863
Øyedusj



Type 3836
Nøddusj

